



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 21 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	638166 6
GTIN	4018754260836
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M20 menettel, valamint gyújtógyertyákhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 15 db 642200 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 1 db 642450 sz. 16 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz.

Toldószárok: 2 db 641000 sz. 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 64 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-30 mm

Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-30 mm
--	----------

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	21
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642450 16
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 20,8 mm	642450 20,8
T-hajtósár, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255