



Szűrőszabályozó, Belső menet Ø: 3/8coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	080011 3/8
GTIN	4047322682664
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 – 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Szűrőszabályozó polikarbonát edénnyel és nyomásmérővel.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Műszaki leírás

Magasság (H)	196 mm
Termék fajtája	Nyomásszabályozó

