

Garant**Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth® kapcsolattal és kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412782 150
GTIN	4062406286743
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Az egyszerű kezelhetőség érdekében az ingyenes Hoffmann Group Connected Tools (HCT) applikáció Android-ra és iOS-re is elérhető.

Digitális tolómérő, IP67, **Bluetooth-szal. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.

2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek.

Előny:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

A Bluetooth rádiós jelátvitel előnyei:

- **Egyszerű adatátvitel:** A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
- **Mozgásszabadság:** Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
- **Helytől független:** A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
- **Biztonságos adatátvitel:** Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Kalibrálás	A1
Sorozat	HCT
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	0,03 mm
Szabvány	DIN 862
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi	igen
Elem típusa	Gombelem
Mélységmérő	Ø 1,5
Méréstartomány	0 - 150 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
Csőrhossz	40 mm
Automatikus kikapcsolás	igen
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Nemzetközi méret	CR2032
Interfész	Bluetooth® kapcsolat

Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/412782-150>