

Mahr**Digitális tolómérő MarCal Mérőcsúcsokkal i-wi, Méréstartomány: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415321 750
GTIN	4059192062118
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Leppelt mérőfelületek.

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi rádiójel vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Kalibrálás	A1
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Hibahatár	0,05 mm

Méréstartomány	0 - 750 mm
Csőr hossz	150 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Leolvasás	0,0005 coll
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021010 1000

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032