

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány:  
100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

**Műszaki leírás**

Hibahatár	3 µm
Orsó Ø	6,35 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Orsóemelkedés	0,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	B2

Leolvasás	0,001 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022040 200
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022050 200