

Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	952072 5
GTIN	2050002041905
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952072 méret: 1 db
GARANT digitális tolómérő, 412680 sz. 150 méret: 1 db
GARANT lapos derékszög 451030 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
GARANT műhelyvonalzó 461170 sz. 400 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462210 sz. 3 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	5
Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Súly	1,512 kg
Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm
Kivitel	mérőszerszámmal

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952072	952001 952072
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 3 m	462210 3
Digitális műhelytolómérőIP54 adatkimenettel Méréstartomány 150 mm	412680 150
Lapos derékszögrozsdamentes, pontosság 1 Szárhossz 150X100 mm	451030 150X100
Műhelyvonalzó kétoldalú méretosztással Hossz 400 mm	461170 400
Szögmérő, nyitott fokívvel Ívfok-Ø × szárhossz 120X150 mm	453000 120X150