

Kalapács / lyukasztó / csapszegkiütő készlet, Szerszámok száma: 15**Rendelési adatok**

Rendelés száma	954668 15
GTIN	2050002041998
Árucikk kategória	91A

Leírás**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954668 méret: 1 db

GARANT lakatos kalapács, 750110 sz. 300 méret: 1 db

Laposvágó, 740500 sz. 200 méret: 1 db

Keresztvéső, 740600 sz. 200 méret: 1 db

Lyukasztó 745500 sz. 3; 4 méret: 1-1 db

Csapszegkiütő 747000 sz. 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1-1 db

Pontozó 749000 sz. Gr. 100; 120/10; 120/12; 150: 1-1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm
Szerszámok száma	15
Kivitel	ütőszerszámmal
Súly	2,19 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20

Termék fajtája

Keményhab betét

Tartozék

Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 4 mm	747000 4
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 2 mm	747000 2
Pontozó, normál minőség DIN 7250 Teljes hossz 120/10 mm	749000 120/10
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954668	952001 954668
Keresztvéső Teljes hossz 200 mm	740600 200
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 6 mm	747000 6
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Pontozó, normál minőség DIN 7250 Teljes hossz 100 mm	749000 100
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 8 mm	747000 8
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 3 mm	747000 3
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 3 mm	745500 3
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 4 mm	745500 4
Laposvéső Teljes hossz 200 mm	740500 200
Pontozó, normál minőség DIN 7250 Teljes hossz 150 mm	749000 150
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 5 mm	747000 5
Pontozó, normál minőség DIN 7250 Teljes hossz 120/12 mm	749000 120/12