



Legyezős csiszolótárcsa (speciális ZA) üvegszálás tányér lapos, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	565575 40
GTIN	9003171602548
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Legyezős csiszolótárcsa **cirkon korunddal (ZA)** és hűtő bevonattal a **pamutszöveten**.
Üvegszálás tányér. **Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.**

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Alak leírása: lapos

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	lapos
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Anyaghoz optimalizálva	Acél

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa