

**Garant****CaraFin gyémánt polírozó tárcsa készlet, 5 darabos, Ø 22 mm, Szemcsézet: D64µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553980 D64
GTIN	4062406300050
Árucikk kategória	51G

**Leírás****Kivitel:**

**CaraFin gyémánt polírozó szerszámok** egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest. Puha PU alap a kontúrhoz illeszkedő megmunkáláshoz.

**Előny:**

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál. Optimálisan igazodik kontúrokhoz.

**Felhasználás:**

Nagy rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz **polírozó paszták nélkül**. Ideálisan alkalmas a 078140 és 078150 sz. mikro csiszolórendszerekkel való felhasználáshoz. Ajánlott fordulatszám 2000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Szín	rózsaszín
Tárcsa Ø	22 mm
Polírozási fokozat	Polírozás

Sorozat	CaraFin
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Ajánlott fordulatszám	2000 min <sup>-1</sup>
Terméknév attribútum	Ø 22 mm
Termék fajtája	Polírozó korong

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		