

Garant**Vlies finiselő korong, Ø 76,2 mm, Szemcseméret: 180**

Rendelési adatok

Rendelés száma	553966 180
GTIN	4062406300791
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.**Felhasználás:**

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

Műszaki leírás

Szemcseméret	180
Tárcsa Ø	76,2 mm
Finomsági fok	közepes
Kivitel	A medium
Csiszolóanyag	Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Nylonvlies
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	18000 min ⁻¹

Termék fajtája

Csiszoló vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		