

**Garant****Vlies finiselő korong, Ø 76,2 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553966 100
GTIN	4062406300784
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.**Felhasználás:**

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva
Kivitel	A coarse
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Nylonvlies
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>

Termék fajtája

Csiszoló vlies

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		