

**Tépőzáras csiszolólap (A) készlet, 100 darabos, Ø 21 mm, Szemcsézet: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553960 280
GTIN	4027497148646
Árucikk kategória	53L

Leírás**Kivitel:**

A **tárcsák hátoldala bolyhos velúr borítású** és pl. az 553995 sz. **gumi tépőzáras csiszolótárcsával** alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Mikro csiszolórendszereken. A maximális munkavégzési sebességet lásd az 553995 sz. gumi tépőzáras csiszolótányéron.

Műszaki leírás

Szemcsézet	280
Tárcsa Ø	21 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	Ø 21 mm
Befogó	Tépőzáras
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		