

**Tépőzáras csiszolólap (SiC) készlet, 100 darabos, Ø 32 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 553975 180 |
| GTIN | 4027497149384 |
| Árucikk kategória | 53L |

Leírás**Kivitel:**

A **tárcsák hátoldala bolyhos velúr borítású** és pl. az 553995 sz. **gumi tépőzáras csiszolótárcsával** alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Mikro csiszolórendszereken. A maximális munkavégzési sebességet lásd az 553995 sz. gumi tépőzáras csiszolótányéron.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Szemcsézet | 180 |
| Tárcsa Ø | 32 mm |
| Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC |
| Terméknév attribútum | Ø 32 mm |
| Befogó | Tépőzáras |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Kőzet | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |