

HOLEX**Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény, Külső Ø mm / keménység: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	553927 50
GTIN	4062406301132
Árucikk kategória	52E

Leírás

Kivitel:

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is. Gumi csiszolótányér, **szár Ø 6 mm. Fém záróelemes gyorsbefogó rendszerű** csiszolótárcsák befogásához.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban.

Műszaki leírás

Keménységi fok	kemény
Külső Ø	50 mm
Maximális fordulatszám	30000 min ⁻¹
Termék fajtája	Tartótányér

