

Garant GRIDLINE

**Hátfal / rakodópalc egyrészes, Laphossz: 700mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927140 700
GTIN	4062406304621
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Hátfal ill. rakodópalc peremezett acéllemezből. 2 lábrész közé történő beszereléshez. Hátfalként való felszereléskor rálátás elleni védelmet és további stabilitást biztosít. A megadott felületen elosztott teherbírás rakodópalcoként történő felszerelésre vonatkozik.

**Alkalmazható:**

Lábrészek 927000 sz.

**Tartalom:**

Rögzítőanyag.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A munkapad teljes mélységének rakodóként való kihasználásához kétrészes rakodópalcot kell beszerelni. A rakodópalcnak hátfal nélküli beépítéséhez ezen felül fel kell szerelni a 927122 sz. sarokmervítőket. Hátfalként történő felszereléshez sarokmervítő nem szükséges. Ready-to-go munkapadokhoz nem alkalmas.

**Műszaki leírás**

Súly	2,5 kg
Teherbírás a felületen elosztva	100 kg
Mélység	300 mm
Szélesség	600 mm
Anyagvastagság	1 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc