

Garant**Furatkés stabilizátor 3×D mini, Típus: 10R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319454 10R
GTIN	4062406308834
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6×D.

Furatkés stabilizátor **7×D-vel** ill. **D₂ = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

Műszaki leírás

Rádiusz R	1,2 mm
Tengely eltolódás	8 mm
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Szárhossz L _s	53 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm

Teljes hossz L ₂	89 mm
C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
Vágásirány	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor