

**Garant****Furatkés stabilizátor 3xD midi, Típus: 10L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319456 10L
GTIN	4062406309121
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergákészhez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3xD kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6xD.

Furatkés stabilizátor **7xD-vel** ill. **D<sub>2</sub> = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

**Műszaki leírás**

Vágásirány	balos
Szár Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Tengely eltolódás	11 mm
C	1 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	53 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm

Rádiusz R	1,2 mm
Befogási $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	40 mm
Teljes hossz L <sub>2</sub>	89 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor