

Garant**Furatkés stabilizátor 5×D maxi, Típus: 10R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319465 10R
GTIN	4062406309350
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 8×D.

Furatkés stabilizátor **7×D-vel** ill. **D₂ = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

Műszaki leírás

Vágásirány	jobbos
Tengely eltolódás	14 mm
Szárhossz L _s	53 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Ø D ₃	40 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
C	1 mm

Befogási \varnothing D ₁	10 mm
Teljes hossz L ₂	109 mm
Rádiusz R	1,2 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor