

Garant**Furatkés stabilizátor 5xD maxi, Típus: 16R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319465 16R
GTIN	4062406309398
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3xD kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 8xD.

Furatkés stabilizátor **7xD-vel** ill. **D₂ = 25 mm szár Ø-vel** külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Teljes hossz L ₂	139 mm
Kinyúlási hossz L ₁	80 mm
Rádiusz R	1,2 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Vágásirány	jobbos
Ø D ₃	40 mm

C	1,5 mm
Szárhossz L _s	53 mm
Tengely eltolódás	20 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor