

**Garant****12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642532 3/8
GTIN	4062406310462
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszögek a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. 12-szög (kettős hatszög) a csavarfejeket és anyákat kímélő **HT-Drive** profillal.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Profil oldali Ø	15,4 mm
Hossz	77 mm
Kulcsnyílás	3/8 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	ASME B 107.5M
Szabvány	DIN EN 3709
Szabvány	DIN 3124
Szabvány	DIN 3124
Szabvány	DIN EN 3710

Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej