

DYMO**Feliratozó készülék, Típus: LM280F****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085500 LM280F |
| GTIN | 3501170968956 |
| Árucikk kategória | 08U |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.

Figyelem:

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Hossz | 206 mm |
| Max. betűmagasság | 8,1 mm |
| Szélesség | 108 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Írás színe | fekete |
| Hozzávaló feliratszalag-kazetta | D1 |
| Látható karakterek száma a kijelzőn | 2×14 |
| Szövegsorok száma | 2 |
| Billentyűzet kiosztás | AZERTY |
| Szalagvágó kivitel | Manuális |
| Betűméretek száma | 3 |
| Típus | LM280F |
| Lehetséges feliratszalag szélességek | 6; 9; 12 mm |
| Betűszélességek száma | 2 |
| Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma | 220 |
| Betűkészletek száma | 6 |
| Hálózati adapter | Inkluzív |
| Különlegesség | USB |
| Súly akkumulátorral együtt | 323 g |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Magasság | 41 mm |
| Energiaellátás | Akkus |
| Gyártó jelölése | Dymo 280 AZERTY |
| Termék fajtája | Feliratozó készülék |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Feliratszalag-kazetta 6 mm×7 m poliészter Típus W | 085530 W |
| Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus W | 085520 W |
| Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus Y | 085520 Y |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus T | 085550 T |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×3,5 m nylon Típus W | 085516 W |

| | |
|--|----------|
| Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus R | 085520 R |
| Feliratszalag-kazetta 9 mm×7 m poliészter Típus W | 085540 W |
| Feliratszalag-kazetta 9 mm×7 m poliészter Típus Y | 085540 Y |
| Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus Y | 085560 Y |
| Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus W | 085560 W |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus W | 085550 W |
| Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus T | 085520 T |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus Y | 085550 Y |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus R | 085550 R |
| Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus R | 085560 R |