



Sűrített levegős nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S2416L



Rendelési adatok

Rendelés száma	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik.

- **Precíz, kopásálló lekapcsoló kuplung.**
- **Nagy nyomatékpontosság.**

Különösen alkalmas sorozat-csavarozásokhoz E 6,3 pengés gyorsváltó bittartóval (lásd a 674200 cikkszámától).

Olajmentes – külön sűrített levegős olajozó nem szükséges.

Alkatrész:

Válogatottkarbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximum levegőigény	360 l/min
Gyártó jelölése	S2416L
Szerszámbe fogó mérete	1/4 coll
Nyomatéktartomány	0,5 - 1,6 Nm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M3

Súly	0,9 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Felépítés	Rúd
Működési zajkibocsátás	73 dB(A)
Maximális fordulatszám	1500 min ⁻¹
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó