



## Sűrített levegős ütvecsavarozók kompakt, Típus: 7732



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079201 7732
GTIN	
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt, nagyteljesítményű mini ütvecsavarozó alumínium házzal. Felhasználóbarát **Side-2-Side átkapcsolás** a jobbos/balos forgás közötti átváltáshoz 2 fokozatú működtető karral. 610 Nm maximális oldási nyomaték csupán 1,3 kg súly és csak 112 mm szerkezethossz mellett. Jumbo kalapácsos ütőmű.

### Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Hossz	112 mm
Gyártó jelölése	7732
Max. vibráció EN szerint	12,1 m/s <sup>2</sup>
Nyomatéktartomány	138 - 420 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Működési zajkibocsátás	95 dB(A)

Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Maximum levegőigény	612 l/min
Súly	1,3 kg
Maximális fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M20
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Csavarozó