

DYMO**Címkenyomtató LabelWriter, Típus: LW450****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085505 LW450
GTIN	3501170838778
Árucikk kategória	08U

Leírás**Kivitel:**

Egyszerűen kezelhető asztali készülék cím-, szállítási-, akta-, név-, CD/DVD- és sok más címke **gyors** (perceként 51 címke) és **egyszerű létrehozásához**. Tűéles **közvetlen termo nyomtatás**. Felbontás 600×300 dpi.

- **Max. 58 mm szélességű címkékhez.**
- **PC-vel és Mac-kel kompatibilis, USB csatlakozóval, címkék nyomtatása közvetlenül az Office programokból lehetséges.**
- **Minden szokásos vonalkód és QR kód, speciális jel és képfájl nyomtatása és létrehozása 300 dpi felbontással.**

Tartalom:

Tápegység, USB kábel, szoftver CD, induló címke tekercs 28×89 mm.

Típus: LW450

Műszaki leírás

Típus	LW450
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	Dymo LabelWriter 450
Termék fajtája	Feliratozó készülék

Tartozék

Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz
36X89 mm

085565 36X89

Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz
25X54 mm

085565 25X54

Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz
28X89 mm

085565 28X89

Szállítási címke készlet, fehér Címke szélesség×címke
hossz 54X101 mm

085567 54X101