



Gyűjtőedény fedeles hordóval, Fedeles hordó úrtartalom: 60l



Rendelési adatok

Rendelés száma	987166 60
GTIN	4031068184254
Árucikk kategória	96S

Leírás

Kivitel:

Gyűjtőedény 60 literes szorítópántos PE fedeles hordóval. A bedobónyílás pedállal működtethető, hogy a szennyezett anyag érintés nélkül bedobható legyen. Szárnyas ajtó négyszöggel, a bedobófedél élénk narancssárga színű. **Fedeles hordó UN-X veszélyes anyag engedéllyel.** A hordó a kivételt követően a hozzá tartozó szorítópánttal fixen lezárható.

Tartalom:

Gyűjtőedény, szorítópántos PE fedeles hordó.

Szín:

Szürke alu, strukturált **porszórt bevonattal.**

Töltőmennyiség: 60 l

Magasság: 1100 mm

Szélesség: 450 mm

Mélység: 450 mm

Súly: 24 kg

Műszaki leírás

Magasság	1100 mm
----------	---------

Töltőmennyiség	60 l
Súly	24 kg
Szélesség	450 mm
Mélység	450 mm
Termék fajtája	Ártalmatlanító edény