

**Garant****Gyorscserés adapter, marófej külső anyával ER 32, Tüske Ød1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319767 16
GTIN	4062406328863
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.**
- **Kiváló minőségű szerszámacélból, minden működő felület edzett és megmunkált.**

**Előny:**

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW).  
Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anya golyóscsapágyazott.

Multiflexibilisen használható:

- **Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.**
- **Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.**

**Felhasználás:**

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	34 mm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3
Külső Ø D	49 mm
Termék fajtája	Gyorscserés tartozékok

