



## Mobil LED-es reflektor SIGHT LIGHT 30, Teljesítményfelvétel: 315W



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081261 315
GTIN	5708997352687
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

A SITE LIGHT a széles 120°-os szórásszöggel nagy munkaterület egyenletes, világos megvilágítást biztosítja. A fényerő szabályozás funkcióval a fény négy különböző fokozatban szabályozható. A BLUETOOTH fényvezérlő applikáció lehetővé teszi a be- és kikapcsolást, valamint a SITE LIGHT beállítását egy mobil végfelhasználói készülékkel. Az aktív hűtéssel és az ellenállóképes házzal a reflektor -25° és +40°C között időjárás viszonyokhoz készült.

#### Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

IP védettség osztály: IP 65

Fényáram: 5000 - 30000 lm

Súly: 4095 g

### Műszaki leírás

Fényáram	5000 - 30000 lm
Égő	LED modul
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes

Súly	4095 g
Csatlakozó kábel hossza	10 m
Teljesítményfelvétel	315 W
Fényáram 3 fokozat	20000 lm
Fényáram 4 fokozat	30000 lm
Termék fajtája	Sugárzó

---

## Tartozék

CSATLAKOZÓ ADAPTER HELYSZÍNI LÁMPA	03.5757
------------------------------------	---------