



LED-es akkus munkalámpa SPS, Teljesítményfelvétel: 84 W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081260 84
GTIN	5708997360095
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Az AREA 10 SPS mobil munkalámpa 360° megvilágítással, cserélhető akkucsomaggal, praktikus fogantyúval és felakasztó kampóval a feladattól függően 180°-os vagy 360°-os fényszórási szögbe állítható be. A beépített fényerő szabályozás funkcióval öt különböző fényfokozat között választhat. Az AREA 10 SPS rendelkezik a SCANGRIP POWER SOLUTION funkcióval, mely lehetővé teszi az akku töltését használat közben. Ezen felül az eszköz már tartalmaz egy beépített tartalék akkut. A BLUETOOTH fényvezérlő applikáció lehetővé teszi a be- és kikapcsolást, valamint a fényteljesítmény beállítását egy mobil végfelhasználói készülékkel.

IP védettségi osztály: IP 65

ATEX zóna: Nincs

Fényáram: 500 - 10000 lm

CRI érték: 80

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Akkumulátor-feszültség: 12,6 V

Teljes hossz: 380 mm

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 65
-----------------------	-------

Akkumulátor-feszültség	12,6 V
Színhőmérséklet	6000 K
CRI érték	80
Fényáram	500 - 10000 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes szélesség	198 mm
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	380 mm
Súly	3800 g
Energiaellátás	Akkus
Teljes magasság	198 mm
Termék fajtája	Munkalámpa