

**HOLEX****Fémfűrész szalag 27×2750, Fogak / coll: 5/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	173605 5/8
GTIN	4045197275776
Árucikk kategória	12S

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX – Fűrészszalag sorozatgyártáshoz** nagy vágási teljesítménnyel.

**Felhasználás:**

**Kombinált fogazat 0°** – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

**Kombinált fogazat 10°** – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

**Normál fogazat 0°** – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

**Normál fogazat 10°** – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

**Figyelem:**

**Új fűrészszalag bejáratása:** Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

**Műszaki leírás**

Szélesség	27 mm
Vastagság	0,9 mm

Hossz	2750 mm
Homlokszög	0 fok
Fogazás	kombi
Szerszámanyag	HSS Co 8
Termék fajtája	Fémszalagfűrész