



Hasított közpersely Hütéssel, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302150 10
GTIN	4060576155166
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Schunk GZB-S szűkítőpersely.

Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó **20 mm befogási Ø-vel**.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	10 mm
Teljes hossz L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm

Rendszer körfutási pontossága	5 μ m
Termék fajtája	Szűkítőpersely