



## Hasított közpersely Hütéssel, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302150 16
GTIN	4060576155104
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

**Schunk** GZB-S szűkítőpersely.

Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.

**Hűtőcsatorna nyílásokkal.**

#### Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

#### Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó **20 mm befogási Ø-vel.**

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm

Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu$ m
Termék fajtája	Szűkítőpersely