



Hasított közpersely tömített, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302165 3
GTIN	4060576159881
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

SchUNK GZB-S tömítés.

Hűtőfolyadék-tömítés 80 bar-ig.

Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.

Tömített (gumidugók).

Felhasználás:

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.**
- **Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.**
- **A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.**
- **Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).**
- **Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).**
- **Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.**

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Külső Ø	20 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm

Termék fajtája

Szűkítőpersely