



## Hasított közpersely tömített, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302165 16
GTIN	4060576159751
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

SchUNK GZB-S tömítés.

Hűtőfolyadék-tömítés 80 bar-ig.

Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.

#### Tömített (gumidugók).

#### Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

### Műszaki leírás

Ø D	20 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Külső Ø	20 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$

Termék fajtája

Szűkítőpersely