



Digitális tolómérő KÉSZLET TESA-CAL IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, Tolómérők száma: 150



Rendelési adatok

Rendelés száma	405523 150
GTIN	4067263132790
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

- A tolóka kifogástalan megvezetésű a sínen a könnyű és egyenletes lendületű mozgítás érdekében.
- Robusztus felépítésű a hosszú élettartam és a tartósan stabil eredmények érdekében.
- Magas védettségi osztály por és folyadékok ellen.
- Könnyen leolvasható a nagyméretű, kontrasztos körskálával.
- A hosszú üzemidőnek köszönhetően elkerülhető a gyakori elemcsere.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységmérésekhez.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. méret: CR2032.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,0005 coll
Üzemidő	12000 óra
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Elem típusa	Gombelem
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch

Mélységmérő	kerek
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 150 mm
Hibahatár	0,03 mm
Napelemek	nem
Automatikus kikapcsolás	igen
Mélységmérő van	igen
Csőrhossz	40 mm
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Leolvasás	0,01 mm
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Energiaellátás	Elemes
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Tartozék

Digitális tolómérőTESA-CAL IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel Mérestartomány 150 mm

412759 150