



Digitális tolómérő KÉSZLET TESA-CAL IP67, méréstartomány 150 mm, Tolómérők száma: 150



Rendelési adatok

Rendelés száma	405522 150
GTIN	4067263132769
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

- A tolóka kifogástalan megvezetésű a sínen a könnyű és egyenletes lendületű mozgítás érdekében.
- Robusztus felépítésű a hosszú élettartam és a tartósan stabil eredmények érdekében.
- Magas védettségű osztály por és folyadékok ellen.
- Könnyen leolvasható a nagyméretű, kontrasztos körskálával.
- A hosszú üzemidőnek köszönhetően elkerülhető a gyakori elemcsere.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységmérésekhez.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. méret: CR2032.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Hibahatár	0,03 mm
Készletléti üzemmód kapcsolás	igen
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás	0,0005 coll

Elem típusa	Gombelem
Méréstartomány	0 - 150 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
A tartalmazott elemek száma	1
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Mélységmérő van	igen
Üzemidő	12000 óra
Mélységmérő	lapos
Automatikus kikapcsolás	igen
Leolvasás	0,01 mm
Napelemek	nem
Energiaellátás	Elemes
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Tartozék

Digitális tolómérőTESA-CAL IP67 Mérestartomány 150 mm	412760 150
---	------------