

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9640, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 213064 ST900  |
| GTIN              | 4062406355449 |
| Árucikk kategória | 21A           |

## Leírás

**Kivitel:**

**Kétoldalas** 2 élű váltólapkák. A nagyteljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha  $a_{p\max}$ : 1,6 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,9 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

## Műszaki leírás

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Típus                | ST900           |
| Sarokrádiusz         | 0,8 mm          |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,9 mm          |
| Lapvastagság S       | 3.97 mm         |
| Váltólapka ISO kód   | ANGX 10T308ZEER |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Minőség                              | HB9640              |
| Szerszámanyag                        | HM                  |
| Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$   | 0,8 mm              |
| Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$  | 1 mm                |
| Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$ | 1,6 mm              |
| Cserék / élek száma                  | 4                   |
| Termék fajtája                       | Váltólapka maráshoz |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás | $V_c$     | ISO kód |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 330 m/min | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 280 m/min | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 240 m/min | P       |
| Száraz                       | alkalmas     |           |         |
| Levegő                       | alkalmas     |           |         |