



DFG kézi erőmérő készülék, Méréstartomány: 2500N



Rendelési adatok

Rendelés száma	479025 2500
GTIN	2050002070783
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.

- **Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.**
- **Programozható funkciógombok.**
- **Tűrészatár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.**
- **Mért érték memória.**
- **Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.**
- **Interfész az adatok exportálásához.**
- **Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Tartalom:

Szállítókoszár, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

Opcionális tartozék:

479029 sz. manuális vizsgálópadok.

Műszaki leírás

Pontosság	0,2 %
-----------	-------

Felbontás	0,5 N
Magasság	42 mm
Szélesség	84 mm
Hossz	191 mm
Méréstartomány	250 - 2250 N
Mért érték memória	50
Energiaellátás	Akkus
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Erőmérő készülék