



DFG kézi erőmérő készülék, Méréstartomány: 50N



Rendelési adatok

Rendelés száma	479025 50
GTIN	2050002070738
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.

- **Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.**
- **Programozható funkciógombok.**
- **Tűrészatár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.**
- **Mért érték memória.**
- **Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.**
- **Interfész az adatok exportálásához.**
- **Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Tartalom:

Szállítókoszár, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

Opcionális tartozék:

479029 sz. manuális vizsgálópadok.

Műszaki leírás

Magasság	42 mm
----------	-------

Pontosság	0,2 %
Hossz	191 mm
Felbontás	0,01 N
Méréstartomány	5 - 45 N
Szélesség	84 mm
Mért érték memória	50
Energiaellátás	Akkus
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Erőmérő készülék