



## DFC kézi erőmérő készülék, Méréstartomány: 10N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479027 10
GTIN	2050002070790
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.

- **Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.**
- **Programozható funkciógombok.**
- **Tűrészár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.**
- **Mért érték memória.**
- **Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.**
- **Interfész az adatok exportálásához.**
- **Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **A mért értékek átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetséges.**
- **Erő átlagos értéke az idő függvényében.**

#### Tartalom:

Szállítókoszár, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

#### Opcionális tartozék:

479029 sz. manuális vizsgálópadok.

### Műszaki leírás

Szélesség	84 mm
Pontosság	0,1 %
Felbontás	0,001 N
Magasság	42 mm
Méréstartomány	1 - 9 N
Hossz	191 mm
Mért érték memória	99
Energiaellátás	Akkus
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Erőmérő készülék