

Ansell**Kesztyű pár, Típus: 11816-09****Rendelési adatok**

Rendelés száma	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-816. Extrém vékony robusztus kesztyű a **18-as fonalsűrűségű kötéstechnikának** köszönhetően. **Hosszabb élettartam és jobb kopásállóság** a FORTIX™ Abrasion Resistance Technology habbevonat következtében. **Oldószer- és károsanyagmentes**, Öko-Tex standard szerinti tanúsítással. Különösen alkalmas a precizitással szembeni magas igényű, könnyű szerelési munkákhoz, elektromotorok, légkondicionálók, kábelkötegek végszereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség egy csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Bevonat	PU / nitrilhab
Felhasználási tartomány	Pontosság
Kötéstechológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk