



## Fémfűrész szalag 27×3660, Fogak / coll: 5/6H



### Rendelési adatok

Rendelés száma	173750 5/6H
GTIN	4045197254252
Árucikk kategória	16F

### Leírás

#### Kivitel:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag** magas krómtartalmú rugóacél hordozószalaggal és kobalt ötvözetű (M42) HSS fogélekkel (67 – 69 HRC). **Rendkívül nagy keménységű fogél, rugalmas hordozószalag.**

#### Felhasználás:

**Kombinált fogazat 0°** – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

**Kombinált fogazat 10°** – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

**Normál fogazat 0°** – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

**Normál fogazat 10°** – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

#### Figyelem:

**Új fűrészszalag bejáratása:** Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

### Műszaki leírás

Hossz	3660 mm
-------	---------

Szélesség	27 mm
Vastagság	0,9 mm
Homlokszög	10 fok
Fogazás	kombi
Szerszámanyag	HSS Co 8
Termék fajtája	Fémszalagfűrész