



Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: 52639



Rendelési adatok

Rendelés száma	079327 52639
GTIN	616026526396
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Kompakt és nagy teljesítményű sarokcsiszoló fordulatszám felügyelettel a terhelés alatti állandó fordulatszám érdekében. **Ergonomikus, karcsú felépítés** a kiegyensúlyozott kezelés érdekében. **360°-ban állítható kilépő levegő nyílással** és szigetelt, forgatható markolattal. Mindkét oldalon felhasználható **vibrációcsökkentő segédmarkolat**.

M14 befogó orsó reteszeléssel.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	1218 l/min
Gyártó jelölése	52639
Súly	2,5 kg
Max. vibráció EN szerint	2,3 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Működési zajkibocsátás	80 dB(A)
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Leadott teljesítmény	970 W
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Sarokcsiszoló