



## Sűrített levegős egyenes csiszoló G2424, szorítópatron Ø 6 mm Hosszú, Típus: S250



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079448 S250
GTIN	7322590019907
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló** nagyon **nyugodt járással**. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált **8500 és 25000 1/perc.** közötti maximális fordulatszámok.

Hosszú, karcsú orsó, furatokhoz ideális, hossz 317 mm.

**Szorítópatron Ø 6mm.**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

#### Alkatrész:

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	G2424 S250
Leadott teljesítmény	900 W
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Súly	0,96 kg

Maximum levegőigény	870 l/min
Maximális fordulatszám	25000 min <sup>-1</sup>
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	3,5 m/s <sup>2</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	079459 6
--	----------