

Garant**Előtépfoga, sima 3/5 bevonattal, Típushoz: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361144 80
GTIN	4045197809520
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:****3 mm felfekvő felület.**

Első befogó lépcső 3 mm magas. Második befogó lépcső 5 mm magas.
Bevonattal.

Előny:

A pofa megfordításával egy második befogó lépcső áll rendelkezésre.

Alkalmazható:

361124 – 361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295– 361296 sz. lépcsős pofák.

Műszaki leírás

Magasság h_1	15 mm
Hossz l_2	9 mm
Magasság h_2	17 mm
Pofamagasság h	20 mm
Hossz l_1	9 mm
Pofahossz l	12 mm

Pofaszélesség b	80 mm
Hozzávaló színekód	Xpent0
Hozzávaló színekód	Xpent1-2
Termék fajtája	Satupofák