



Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: G2588-230



Rendelési adatok

Rendelés száma	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, melynek fordulatszáma terhelés alatt is alig csökken. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Sarokcsiszoló 1700 Watt leadott teljesítménnyel, kemény felhasználáshoz és állandóan nagy leválasztási teljesítményhez méretezve. Ergonomikus kezelés. **M14 befogó**.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Súly	2,4 kg
Max. vibráció EN szerint	7,8 m/s ²
Működési zajkibocsátás	90 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	16 mm

Maximum levegőigény	2160 l/min
Maximális tárcsa Ø	230 mm
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Leadott teljesítmény	1700 W
Gyártó jelölése	G2588-230-M14
Sűrített levegő csatlakozó	1/2 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Sarokcsiszoló