

Garant**GARANT Softcut® élettörő maró MTC, furattal, γ szög: 60fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215540 60
GTIN	4045197809711
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élettörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

Felhasználás:

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

Figyelem:

Lépcső nélküli felületek a 215321– 215398 sz. váltólapkákkal érhetőek el.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat \emptyset	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.T 1335..
γ szög	60 fok
Legnagyobb $\emptyset D_1$	47 mm

Effektív élek száma Z_{eff}	3
Teljes hossz L_{ges}	52 mm
Elérhető leélezési szélesség b	14,7 mm
Legkisebb $\varnothing D$	17 mm
Elérhető leélezési magasság h	25,5 mm
Elérhető leélezési hossz l	29,5 mm
Sorozat	Softcut®
Fogankénti előtolás h_{max} -nál	0,12 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826