



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 53531



Rendelési adatok

Rendelés száma	079443 53531
GTIN	616026535312
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. **Nagy teljesítményű** sarokcsiszoló **18000 1/perc** maximális fordulatszámmal. A robusztus, fix **acél hosszabbító** lehetővé teszi a **vibrációmentes** megmunkálást nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Műszaki leírás

Szorítópatron Ø	6 mm
Működési zajkibocsátás	84 dB(A)
Súly	2,2 kg
Maximális fordulatszám	18000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	53531
Hossz	467 mm
Max. vibráció EN szerint	3,2 m/s ²
Maximum levegőigény	1128 l/min
Leadott teljesítmény	744 W

Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló