



## Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 60051



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079441 60051
GTIN	616026600515
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló.** Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. **Rotorfék:** A kikapcsolás után a motor egy másodpercen belül megáll.

Turbina meghajtású kisméretű sarokcsiszoló áttétel nélkül **60000 1/perc** maximális fordulatszámmal. Kerámia csapágyazású sűrített levegős meghajtás **szabadalmaztatott fordulatszám ellenőrzéssel** a terhelés alatti állandó fordulatszám érdekében.

#### Felhasználás:

**Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

### Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	78 dB(A)
Hossz	135 mm
Leadott teljesítmény	75 W
Szorítópatron Ø	3 mm
Gyártó jelölése	60051
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám	60000 min <sup>-1</sup>

Maximum levegőigény	228 l/min
Súly	0,45 kg
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló