



## Sűrített levegős egyenes csiszoló G2424, szorítópatron Ø 6 mm Hosszú, Típus: S085



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079448 S085
GTIN	7322590019891
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló** nagyon **nyugodt járással**. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált **8500 és 25000 1/perc.** közötti maximális fordulatszámok.

Hosszú, karcsú orsó, furatokhoz ideális, hossz 317 mm.

**Szorítópatron Ø 6mm.**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

#### Alkatrész:

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	8500 min <sup>-1</sup>
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Működési zajkibocsátás	70 dB(A)
Gyártó jelölése	G2424 S085

Max. vibráció EN szerint	5,3 m/s <sup>2</sup>
Leadott teljesítmény	440 W
Súly	0,96 kg
Maximum levegőigény	252 l/min
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	079459 6
--	----------