



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 52855



Rendelési adatok

Rendelés száma	079441 52855
GTIN	616026528550
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. Szabályozható egyenes ceruza alakú csiszoló. Robusztus pneumatikus motor, olajozott sűrített levegőhöz alkalmas, fokozatmentes fordulatszám-beállítás 35000 min⁻¹ – 60000 min⁻¹ között. Integrált be- / kikapcsoló, memória funkció.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Műszaki leírás

Szorítópatron Ø	3 mm
Maximális fordulatszám	60000 min ⁻¹
Súly	0,61 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Leadott teljesítmény	75 W
Működési zajkibocsátás	67 dB(A)
Hossz	114 mm

Maximum levegőigény	170 l/min
Gyártó jelölése	52855
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló